

Brza vijčana spojnica CK-1/4-PK-9-KU

Broj dijela: 6258

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	7.3 mm
Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici	Brtveni rub
Položaj montaže	po želji
Konstrukcija	ravnog oblika
Veličina spremnika	10
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Napomena o radnom tlaku	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] Voda (tekuća, bez leda)
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Nazivni moment zatezanja	5.5 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 20 %
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1/4
Pneumatski priključak 2	za utičnu nazovicu unutarnji Ø 9 mm s maticom
Materijal spojne matice	POM
Materijal otvora za uvrtnje	POM
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS