

# Napojna ploča VABF-B10-30-P1A4-G38-P3

Broj artikla: 8026435

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pritezni moment	6 Nm
Težina proizvoda	121 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G3/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material supply plate	Aluminijski tlačni lijev