

Adapterski komplet DHAA-G-R3-32-B20-40

Broj dijela: 8079212

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Izvedbena veličina | 32 |
| Položaj montaže | po želji |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | 0 °C...50 °C |
| Težina proizvoda | 100 g |
| Vrsta montaže | s unutarnjim navojem |
| Materijal adapterske ploče | Kovana aluminijska legura, eloksirana |
| Materijalni vijci | Pocinčani čelik |