


Mágnesszelep

MVH-5-1/8-L-S-B-VI

Cikkszám: 117425

FESTO

mágnestekerccsel és kézi segédműködtetéssel, csatlakozó aljzat nélkül.
Ezt a típust vákuum üzemre is ajánljuk.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	5/2 monostabil
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Vezérlőnyomás	3 ... 10 bar
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm, olajozott vagy olajozatlan Vákuum
Vezérlő közeg	szűrt sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm, olajozott vagy olajozatlan
12 vezérlő levegő csatlakozás	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Pneumatikus csatlakozás, 11	G1/8
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz