

karimás henger DFK-25-40-P



Cikkszám: 15013

Kifutó termék

FESTO

[a véghelyzetekben rugalmas csillapító gyűrűkkel.](#)

[Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	40 mm
Dugattyú átmérő	25 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	265 N