


vakdugó QSC-10H

Cikkszám: 153270

★ Sztenderd termék program

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukció	Blanking plug
Csomagolási egység	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.6 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.4 MPa
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 203 psi
Maritime classification	see certificate
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint Víz a www.festo.com oldalon lévő gyártói nyilatkozat szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Gyártmány súlya	2 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Push-in sleeve diameter 10 mm
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PBT