

Lineáris hajtómű DGP-11/16"- -PPV-A-B


Cikkszám: 160918

FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez, dugattyúrúd nélküli kivitel,
alakzáró kapcsolat a dugattyú és a futóelem között, mindkét oldalon
beállítható véghelyzet csillapítás.

Ez a termék csak a Festo USA vállalatától rendelhető.

Kifutó típus. 2013-ig szállítható.



Minta ábrázolás

Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	10 ... 3,000 mm
Dugattyú átmérő	11/16"
Csillapítás	PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható Lökéscsillapító, kemény karakterisztika
Vezeték	alapvezeték
Menesztő elv	alakzáró (horony)
Üzemi nyomás	2 ... 8 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Csillapítási hossz	16 mm
Pneumatikus csatlakozás	UNF10-32