

mikroszűrő

LFMA-1/4-D-MINI-A-NPT


Cikkszám: 173727

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

0,01 µm szűrőpatronnal, fém védőkosárral.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Sorozat	D
Méret	Mini
Szűrő finomság	0.01 µm
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Üzemi nyomás	2 ... 12 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint Nemesgázok
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [1:7:2] szerint Nemesgázok
Max. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz	410 l/min
Min. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz	100 l/min
Szűrő hatásfok	99.9999 %
Csészevédő	Fém védőkosár
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	1.5 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Maradék olaj tartalom	0.01 mg/m ³
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartó derékszöggel választható/egyéb
Beépítési helyzet	függőleges
Pneumatikus csatlakozás 1	1/4 NPT
Pneumatikus csatlakozás 2	1/4 NPT
Material housing	Horgany présöntvény
Material filter	bórszilikát szál
Material bowl	PC
Anyag megjegyzés	RoHS konform