

Fojtó-visszacsapó szelep GRLA-M5-LF-C

Cikkszám: 175047

FESTO

lefúvás fojtására, lengő csatlakozóval.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Lefúvás-fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	M5
Pneumatikus csatlakozás 2	M5
Beállító elem	Hornycsavar
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	40 l/min
Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban	50 ... 75 l/min
Üzemi nyomás	0.2 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Üzemi közeg	szűrt, nem olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm szűrt, olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm
Engedély	Germanischer Lloyd
Beépítési helyzet	tetszőleges
Normál átáramlás fojtásirányban 6 -> 0 bar	80 l/min
Normál átáramlás visszacsapó irányban 6 -> 0 bar	100 ... 150 l/min
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max.meghúzási nyomaték	1.5 Nm
Gyártmány súlya	7 g
Anyag információ, becsavarható tengely	nikkelezett Sárgaréz
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ: szabályozó csavar	Sárgaréz
Anyag információ: lengő csatlakozás	Horgany présöntvény