

Vákuumkorong-tartó ESH-HC-2-QS

Cikkszám: 189215

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Magasságkiegyenlítő szívókorong tartó	3 mm
Tartály	0.551 cm ³
Beépítési helyzet	függőleges
Szerkezeti felépítés	Vákuumcsatlakozás felül magasságkiegyenlítéssel
Szívókorong tartó hozzárendelése	2-es méret
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Terméksúly	18 g
Rögzítés módja	ellenanyával
Szívókorong felfogása	Átmérő: 4 mm
Vákuumcsatlakozás	QS-6
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR Acél
Tartó alapanyaga	Alumínium Sárgaréz, nikkelezett POM Edzett acél erősen ötvözött acél