


# Pillanat-csatlakozó

## QSMS-5/32T-U

Cikkszám: 190600

FESTO

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.  
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Mini
Névleges méret	2.2 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Csomagolási egység	1
Konstrukciós felépítés	Push-pull elv
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Engedély	Germanischer Lloyd
Gyártmány súlya	6 g
Pneumatikus csatlakozás 1	5/32" külső átmérőjű csőhöz
Pneumatikus csatlakozás 2	5/32" külső átmérőjű csőhöz
A kioldó gyűrű színe	szürke
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	Sárgaréz nikkelezett
Anyag információ: kioldó gyűrű	POM
Anyag információ, cső tömítés	NBR
Anyag információ: cső szorító elem	erősen ötvözött acél, rozsdamentes