

Vezetőegység FEN-40- -

Cikkszám: 19172

FESTO

Kifutó típus. 2008-ig szállítható



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
Löklet	10 ... 500 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	síklócsapágy
Konstruktív felépítés	Vezeték
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Tolóerő	30 N
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	31 g
Alapsúly 0 mm löketnél	2,480 g
Felfogási mód	belső menettel
Anyag információ, vezető elemek	erősen ötvözött acél
Anyag információ, ház	Alumínium ötvözet eloxált