

# Vezetőegység FEN-40- -KF

Cikkszám: 33485

FESTO

Kifutó típus. 2008-ig szállítható



## Adatlap

| Jellemző                           | Érték                        |
|------------------------------------|------------------------------|
| Méret                              | 40                           |
| Löklet                             | 10 ... 500 mm                |
| Beépítési helyzet                  | tetszőleges                  |
| Vezeték                            | Golyóscsapágyas vezeték      |
| Konstruktív felépítés              | Vezeték                      |
| Környezeti hőmérséklet             | -20 ... 80 °C                |
| Tolóerő                            | 15 N                         |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 32 g                         |
| Alapsúly 0 mm löketnél             | 2,370 g                      |
| Felfogási mód                      | belső menettel               |
| Anyag információ, vezető elemek    | Nemesíthető acél             |
| Anyag információ, ház              | Alumínium ötvözet<br>eloxált |