



Mágnesszelep

MHP4-M1H-3/2G-QS-8-K

Cikkszám: 525184

FESTO

kábel



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	3/2 zárt monostabil
Működtetés fajtája	elektromos
Méret	18 mm
Normál névleges átáramlás	400 l/min
Üzemi nyomás	-0.9 ... 8 bar
Konstrukciós felépítés	tehermentesített ülékes szelep
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Védettség	IP65
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
Névleges méret	4 mm
Raszter méret	24 mm
Lefúvás funkció	fojtható
Tömítési elv	lágý
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kézi segédműködtetés	nyomó
Vezérlési fajta	közvetlen
Áramlási irány	korlátozásokkal reverzibilis
Üzemi nyomás, reverzibilis	-0.9 ... 0 bar
Max. kapcsolási frekvencia	120 Hz
Kapcsolási idő ki	5 ms
Kapcsolási idő be	10.5 ms
Ciklusidő	100%
Tekerics jellemző	24V DC: 5,6W
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
Üzemi közeg	szűrt, nem olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm szűrt, olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm
KBK korrózióállósági osztály	2
Közeg hőmérséklet	-5 ... 40 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 40 °C
Gyártmány súlya	270 g
Elektromos csatlakozás	Kábel
Kábelhossz	2.5 m
Felfogási mód	PR lécre
Pneumatikus csatlakozás 1	Csatlakozólap
Pneumatikus csatlakozás 2	QS-8
Pneumatikus csatlakozás 3	Csatlakozólap
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, tömítések	HNBR NBR
Anyag információ, ház	Horgany présöntvény bevont
Anyag információ, kábelköpeny	PUR
Anyag információ: csavarok	Acél Horganyzott