

# Csatlakozó tömb

## MHP3-PR8-3

Cikkszám: 525219

FESTO

MHP3-...-HC/TC félkarmantyús szelephez



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max.száma	8
KBK korrózióállósági osztály	2
Csatlakozólap felfogási módja	átmenő furattal alakos sínnel
Szelep felfogási módja	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás 1/33	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 3/11	G1/4
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, csatlakozólap	Alumínium ötvözet