


# Közelítéskapcsoló

## SMT-10F-PS-24V-K2,5L-OE

Cikkszám: 525915

FESTO

elektromos, érintés nélküli, PNP, 10-es érzékelőhoronnyal rendelkező hajtóművekhez, szerelés felülről, kábellel.



## Adatlap

| Jellemző  | Érték  |
|---|--|
| Konstrukció                                     | profilhoronyhoz                              |
| Engedély  | C-Tick<br>c UL us - Listed (OL)              |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)          | EU-EMV-irányelv szerint                      |
| Anyag megjegyzés                                | Réz- és PTFE-mentes                          |
| Környezeti hőmérséklet                          | -20 ... 60 °C                                |
| Kapcsoló kimenet                                | PNP  |
| Kapcsoló elem funkció                           | Záró érintkezők                              |
| A kapcsolási érték ismételhetősége              | +/- 0,1 mm                                   |
| Bekapcsolási idő                                | ≤ 0.33 ms                                    |
| Kikapcsolási idő                                | 0.3 ms                                       |
| Max.kapcsolási teljesítmény, DC                 | 6 W  |
| Feszültség kimaradás                            | 2 V  |
| Maradó áram                                     | 0.06 mA                                      |
| Rövidzár védett                                 | igen   |
| Üzemi feszültségtartomány DC                    | 5 ... 30 V                                   |
| Polaritás felcserélése elleni védelem           | valamennyi elektromos csatlakozáshoz         |
| Elektromos csatlakozás                          | Kábel<br>3 eres                              |
| Csatlakozó, kimeneti irány                      | hosszában                                    |
| Kábelhossz                                      | 2.5 m  |
| Anyag információ, kábelköpeny                   | PUR  |
| Felfogási mód                                   | beilleszthető<br>a profilhoronyba pattintott |
| Meghúzási nyomaték                              | 0.2 Nm                                       |
| Gyártmány súlya                                 | 15 g   |
| Anyag információ, ház                           | PA   |
| Kapcsolási állapot jelző                        | LED, sárga                                   |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél | -5 ... 60 °C                                 |
| Védettség                                       | IP65<br>IP67                                 |