


# Nyomásfelfuttató szelep MS4N-DE-1/8-V230-Z

Cikkszám: 532010

FESTO

elektromos, lassú nyomásfelfuttatáshoz, az átáramlás iránya jobbról balra.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Lefúvás funkció	fojtható
Működtetés fajtája	elektromos
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kézi segédműködtetés	reteszelő nyomó
Konstrukciós felépítés	Dugattyú ülék
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Vezérlési fajta	elővezérelt
Vezérlő levegő ellátás	külső
Áramlási irány	nem visszafordítható
Szelep funkció	2/2
Kapcsolási pozíció jelző	tartozékokkal
Üzemi nyomás	4 ... 14 bar
b érték	0.5
C érték	4.6 l/sbar
Normál névleges átáramlás	1,000 l/min
Tekerics jellemző	230V AC
KBK korrózióállósági osztály	2
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	263 g
Elektromos csatlakozás	C alak
Felfogási mód	tartozékokkal választható/egyéb Vezeték beépítés
Pneumatikus csatlakozás 1	NPT1/8-27
Pneumatikus csatlakozás 2	NPT1/8-27
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény