


# Lineáris portál DHSL-2DGE40RF-DGEA25

Cikkszám: 543018

FESTO

elektromos fogasszíf hajtású görgővezetékes tengelyből és elektromos portálból áll, nagyon dinamikus pozicionálás. A Festo fordító- és megfogó elemválasztékához illeszkedő csatlakozások. Mint szerelő készlet vagy teljesen összeszerelve és installálva rendelhető.

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Csoport	Lineáris portál 4.0
Hasznos terhelés	0 ... 10 kg
Hajtómű, Z tengely	DGEA-25
Meghajtó rendszer, Z tengely	elektromos DGEA fogasszíf
Középhelyzet, Z tengely	tetszőleges
Löket, Z tengely	0 ... 600 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Z tengely	± 0,05 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Z tengely	± 0,05 mm
Hajtómű, Y tengely	2x DGE-40-ZR-RF
Meghajtó rendszer, Y tengely	elektromos Fogasszíf görgős vezetékkel
Középhelyzet, Y tengely	tetszőleges
Löket, Y tengely	0 ... 2,000 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely	± 0,1 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Y tengely	± 0,1 mm