

Gömbcsapos hajtómű egység VZPR-BPS-22-R38R

Cikkszám: 550339

FESTO

DAPS pneumatikus fordító hajtóműből áll, nemesacél kivitelű VAPB 2/2-
utú gömbcsappal kombinálva.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	2-utú gömbcsap Fordító hajtómű
Működtetés fajtája	elektromos pneumatikus
Beépítési helyzet	tetszőleges
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Névleges méret	10 mm
Szelep funkció	2/2
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
Gyártmány súlya	1,600 g
KBK korrózióállósági osztály	3