


# axiális készlet EAMM-A-F40-70A

Cikkszám: 550934

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	21 Nm
Gyártmány súlya	640 g
Csatlakozófelület, szabályozó	F40
Interfészkód, motor In	70A
Anyag megjegyzés	RoHS konform