

axiális készlet EAMM-A-E48-40G

Cikkszám: 550968

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	8.8 Nm
Gyártmány súlya	550 g
Csatlakozófelület, szabályozó	E48A
Interfész kód, motor In	40G
Anyag megjegyzés	RoHS konform