


motor karima EAMF-A-44A/B-40G

Cikkszám: 550986

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	87 g
Interfész kód, motor In	40G
Csatlakozófelület, tengelykapcsoló	44A 44B
Anyag megjegyzés	RoHS konform