


axiális készlet EAMM-A-S48-55A

Cikkszám: 558164

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	12.5 Nm
Gyártmány súlya	590 g
Csatlakozófelület, szabályozó	S48
Interfész kód, motor In	55A
Anyag megjegyzés	RoHS konform