

Műanyag tömlő PEN-1/4-SW-150-CB

Cikkszám: 569883

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø, hüvelyk	1/4
áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár	0,085 Láb
Min. hajlítási sugár	0,041 Láb
A tömlő tulajdonságai	energialáncokhoz alkalmas, nagyobb ciklusszámú alkalmazásokban
Vizsgálati feltételek tömlőhöz	Energialánchoz való alkalmasság: > 5 millió ciklus az FN 942021 szabvány szerint
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-14,4 000013...145 000013
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint Víz a gyártói nyilatkozat szerint: www.festo.com
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-22 °F...140 °F
A termék súlya hossz szerint	000009
Pneumatikus csatlakozó	1/4" külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz
Szín	fekete
Shore-keménység	D 52 +/-3
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömlő alapanyaga	PE