

Lineáris portál DHSL-4-EGC80TB-DGEA18

Cikkszám: 574514

FESTO

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.



Adatlap

Jellemző	Érték
Csoport	Lineáris portál 4
Hasznos terhelés	0 ... 4 kg
Hajtómű, Z tengely	DGEA-18
Meghajtó rendszer, Z tengely	elektromos fogasszív
Középhelet, Z tengely	tetszőleges
Löket, Z tengely	0 ... 400 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Z tengely	± 0,05 mm
Ismétlési pontosság, középheletben, Z tengely	± 0,05 mm
Hajtómű, Y tengely	EGC-80-TB
Meghajtó rendszer, Y tengely	elektromos Fogasszív golyósvezetékekkel
Középhelet, Y tengely	tetszőleges
Löket, Y tengely	0 ... 8,500 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely	± 0,08 mm
Ismétlési pontosság, középheletben, Y tengely	± 0,08 mm