


Csatlakozó tömb VABM-B10-20S-G14-2-P3

Cikkszám: 576465

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszterméret	22 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szelephelyek max. száma	2
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Terméksúly	280 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4
3. pneumatikus csatlakozás	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozó léccs alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet