


l gyorscsatlakozó GCK-3/8-PK-6-KU

Cikkszám: 6271

FESTO

polimer kivitelben.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	4.9 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukció	L-shape
Csomagolási egység	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: R3/8
Pneumatikus csatlakozás 2	8 mm külső átmérőjű csőhöz 6 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával
Material of union nut	POM
Material of threaded plug	POM
Anyag megjegyzés	RoHS konform