

p csatlakozó lécs VABM-B10-25-G12-4-P53

Cikkszám: 8026221

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Raszter méret | 27.5 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Szelephelyek max.száma | 4 |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Gyártmány súlya | 422 g |
| Felfogási mód | felfogó szöglettel |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/2 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material manifold | Alumínium ötvözet |