

p csatlakozó lécs VABM-B10-30-G34-8-P53

Cikkszám: 8026344

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	32 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szelephelyek max.száma	8
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	1,768 g
Felfogási mód	felfogó szöglettel
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Alumínium ötvözet