


axiális készlet EAMM-A-M48-88A

Cikkszám: 8063547

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	21 Nm
Gyártmány súlya	620 g
Csatlakozófelület, szabályozó	M48
Interfész kód, motor In	88A
Anyag megjegyzés	RoHS konform