

karimás henger EFK-12-40-P

Cikkszám: 8613

FESTO

[rugóvisszatérítéssel.](#)

[Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	40 mm
Dugattyú átmérő	12 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	50 N