

Kör keresztmetszetű henger

DGS-16- -P-S2


Cikkszám: 9203

Kifutó termék

FESTO

a véghelyzetekben rugalmas csillapító gyűrűkkel.

Kifutó típus. 2016-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Minta ábrázolás

Adatlap

Jellemző	Érték
Dugattyú átmérő	16 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/ -lapok mindkét oldalon
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Változatok	Átmenő dugattyúrúd
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)