

Műanyag tömlő PU-1/8-BL

Cikkszám: 9977

FESTO

poliamid (élelmiszeriparban nem megengedett az alkalmazása).

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.

A legmagasabb megengedett nyomásérték a legmagasabb megengedett hőmérsékletre vonatkozik.



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	3.18 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	13 mm
Belső átmérő	2.26 mm
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 60 °C
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.005 kg/m
Szín	kék
Anyag megjegyzés	RoHS konform