


Elettrovalvola MVH-5-1/8-S-B-VI

Codice prodotto: 116000

FESTO

con bobina e azionatore manuale, senza connettore.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|------------------------------|--|
| Funzione valvola | 5/2, monostabile |
| Tipo di azionamento | elettrico |
| Portata nominale normale | 750 l/min |
| Pressione di esercizio | 0 ... 10 bar |
| Costruzione | Sede piattello |
| Riposizionamento | Molla meccanica |
| Grado di protezione | IP65 |
| Diametro nominale | 5 mm |
| Dimensione modulare | 27 mm |
| Principio di tenuta | A inserto |
| Azionatore manuale | sì |
| Tipo di comando | prepilato |
| Direzione di flusso | non reversibile |
| Pressione di pilotaggio | 2 ... 10 bar |
| Tempo di commutazione OFF | 36 ms |
| Tempo di commutazione ON | 17 ms |
| Valori caratteristici bobina | 24V DC |
| Fluido di esercizio | Aria compressa filtrata non lubrificata, capacità filtrante 40 µm Aria compressa filtrata e lubrificata, capacità filtrante 40 µm |
| Temperatura del fluido | -5 ... 50 °C |
| Fluido di pilotaggio | Aria compressa filtrata non lubrificata, capacità filtrante 40 µm Aria compressa filtrata e lubrificata, capacità filtrante 40 µm |
| Temperatura ambiente | -5 ... 50 °C |
| Tipo fissaggio | con foro passante |
| Attacco servopilotaggio 12 | G1/8 |
| Attacco pneumatico 1 | G1/8 |
| Attacco pneumatico 11 | G1/8 |