

# Raccordo a innesto a Y NPQP-Y-R38-Q12

Codice prodotto: 132469

FESTO

Tipo in esaurimento Disponibile fino a 2013.



## Foglio dati

| Caratteristica                                       | Valore   |
|--|--|
| Dimensioni   | Standard   |
| Diametro nominale                                    | 6,2 mm   |
| Costruzione  | Principio Push-Pull                              |
| Pressione di esercizio in funzione della temperatura | -0,95 ... 10 bar                                 |
| Fluido di esercizio                                  | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]    |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio   | E' possibile l'impiego con aria lubrificata      |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC             | 4  |
| Temperatura ambiente                                 | -20 ... 60 °C                                    |
| Peso   | 28 g   |
| Attacco pneumatico 1                                 | R3/8   |
| Attacco pneumatico 2                                 | per tubo flessibile diametro esterno 12 mm       |
| Avvertenza sul materiale                             | contiene lubrificanti siliconici<br>a norme RoHS |
| Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)      | PP   |
| Informazioni sui materiali, fascetta stringitubo     | Acciaio inossidabile fortemente legato           |