


# Ventosa VAS-8-M5-SI

Codice prodotto: 160988

FESTO

L'anello di tenuta non è compreso nella fornitura.  
Tipo in esaurimento Disponibile fino a 2012.



## Foglio dati

| Caratteristica                              | Valore   |
|---|--|
| Diametro nominale                           | 2 mm   |
| Diametro ventosa                            | 8 mm   |
| Diametro efficace di aspirazione            | 5,5 mm   |
| Costruzione                                 | Attacco per il vuoto sul lato superiore<br>rotondo, standard |
| Fluido di esercizio                         | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]                |
| Temperatura ambiente                        | -40 ... 200 °C   |
| Forza di distacco al 70 % di vuoto          | 1,6 N  |
| Peso  | 2 g  |
| Filettatura di fissaggio                    | M5   |
| Fissaggio ventosa                           | M5   |
| Attacco per il vuoto                        | M5   |
| Durezza Shore                               | 60 +/- 5   |
| Informazioni sui materiali, perni filettati | Lega di alluminio per lavorazione plastica                   |
| Avvertenza sul materiale                    | contiene lubrificanti siliconici                             |
| Informazioni sui materiali, ventosa         | VMQ (silicone)   |