


Ammortizzatore YSRW-12-20

Codice prodotto: 191196

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	12
Corsa	20 mm
Ammortizzazione	Autoregolante Curva caratteristica morbida
Posizione di montaggio	Opzionale
Rilevamento posizione	Senza
Velocità max. d'impatto	3 m/s
Tempo di reset a temperatura ambiente	0.3 s
Tempo di reset min. a temperatura ambiente	1 s
Funzionamento	A semplice effetto Spingente
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Lunghezza ammortizzatore	20 mm
Forza massima di arresto	1000 N
Consumo di energia max. per corsa	12 J
Consumo massimo di energia all'ora	41000 J
Massima energia residua	0.05 J
Forza di ripristino	5 N
	35 N 30 kg
Peso prodotto	78 g
Tipo di montaggio	Tramite controdado
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale corpo	Acciaio galvanizzato
Materiale stelo	Acciaio fortemente legato