


# Unità di manutenzione FRCS-1-D-7-O-DI-MAXI

Codice prodotto: 194989

FESTO

Combinazione filtro-riduttore-lubrificatore, serie S, con manopola di regolazione con chiusura a chiave.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	Maxi
Serie costruttiva	D
Sicurezza di azionamento	Manopola con serratura incorporata
Posizione di montaggio	verticale +/- 5°
Grado di capacità filtrante	40 µm
Scarico condensa	manuale rotativo
Costruzione	Filtro riduttore senza manometro Oliatore a nebbia standard proporzionale
Max. quantità di condensa	43 cm <sup>3</sup>
Protezione a gabbia	Protezione metallica
Indicatore di pressione	G1/4" preparato
Campo di regolazione della pressione	0,5 ... 7 bar
Pressione di alimentazione 1	1 ... 16 bar
Max. isteresi di pressione	0,4 bar
Portata nominale normale	5.200 l/min
Fluido di esercizio	Aria compressa
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	2.600 g
Tipo fissaggio	Montaggio in linea
Attacco pneumatico 1	G1
Attacco pneumatico 2	G1
Informazioni sul materiale del corpo (contenitore)	Zinco pressofuso
Informazioni sul materiale della tazza	PC