

valvola igienica a farfalla VZFB-SZ-4"-TT-V2V2V


Codice prodotto: 2472709

Prodotto in esaurimento

DN 4", con filettatura, SMS 1145, FPM, materiale 1.4301.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2022. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Costruzione	Valvola a disco a 2 vie
Tipo di azionamento	Manuale
Principio di tenuta	Non metallica
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Fissaggio	Montaggio in linea
Collegamento valvola di processo	Filetto maschio/maschio
Diametro nominale DN	4"
Direzione di flusso	Reversibile
Pressione nominale, valvola di processo	10
Coppia di azionamento	35 Nm
Basato sulla norma	SMS 1145
Fluido	Acqua Liquidi neutri
Temperatura del fluido	-15 ... 140 °C
Avvertenza sul materiale	Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice Conforme a RoHS
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Materiale del corpo	Acciaio inossidabile fortemente legato
Numero di materiale, corpo	1.4301
Materiale disco	Acciaio inossidabile fortemente legato
Numero di materiale, disco	1.4301
Materiale albero	Acciaio inossidabile fortemente legato
Numero di materiale, albero	1.4301
Peso	4.800 g
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato