

# Strozzatore fisso VMPA1-FT-NW1.5-10

Codice prodotto: 572549

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione strozzatore
Collegamento pneumatico, porta 1	Sottobase
Tipo di montaggio	Avvitamento
Portata nominale standard in direzione del regolatore di flusso	81 l/min...89 l/min
Pressione di lavoro	-0.9 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Dimensione nominale	1.5 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...40 °C
Temperatura del fluido	-5 °C...60 °C
Peso prodotto	0.05 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale vite cava	Lega di alluminio battuto