

blocco batteria VABM-B10-25S-N38-10-P3

Codice prodotto: 8026314

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione modulare	27,5 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero max. posti valvola	10
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso	1.321 g
Fissaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico 1	3/8 NPT
Attacco pneumatico 3	3/8 NPT
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale blocchetto di collegamento	Lega di alluminio per lavorazione plastica