

# Kit di adattatori DHAA-G-R3-12-B18-6

Codice prodotto: 8071899

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                    |
|--|---|
| Dimensione                               | 12  |
| Posizione di montaggio                   | Opzionale                                 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B2-L                            |
| Temperatura ambiente                     | 0 °C...50 °C                              |
| Peso prodotto                            | 35 g                                      |
| Tipo di montaggio                        | Tramite filetto femmina                   |
| Materiale piastra di adattamento         | Leghe di alluminio battuto anodizzato     |
| Materiale viti                           | Acciaio galvanizzato                      |