

Piastra di strozzatura VABF-B14-F1B1P2-FF14

Codice prodotto: 8098887

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Pressione di lavoro | 1.5 bar...10 bar |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS | VDMA24364 zona III |
| Temperatura di stoccaggio | -20 °C...60 °C |
| Temperatura del fluido | -20 °C...60 °C |
| Temperatura ambiente | -20 °C...60 °C |
| Peso prodotto | 229 g |
| Tipo di montaggio | Con foro passante |
| Collegamento pneumatico, porta 2 | Flangia 1/4 con interfaccia pneumatica NAMUR |
| Collegamento pneumatico, porta 4 | Flangia 1/4 con interfaccia pneumatica NAMUR |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale corpo regolatore | Lega di alluminio |