

# Tubo in plastica PU-3/8-BL

Codice prodotto: 8500

FESTO

per raccordi CN e CK, particolarmente flessibile e antipiega, poliuretano (non ammesso per la produzione di alimenti).

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA  
Il massimo valore di pressione è ammesso alla massima temperatura.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	9,5 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	44 mm
Diametro interno	6,5 mm
Pressione di esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-30 ... 60 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,048 kg/m
Colore	blu
Avvertenza sul materiale	a norme RoHS