


# Regolatore di portata con silenziatore GRU-1/4-B

Codice prodotto: 9517

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di controllo della pressione acustica
Selezione di funzioni aggiuntive	Con silenziatore
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/4
Componente di regolazione	Vite a testa con intaglio
Tipo di montaggio	Avvitamento
Portata standard 6->0 bar	0 l/min...1500 l/min
Temperatura ambiente	-10 °C...70 °C
Materiale corpo	Alluminio
Posizione di montaggio	Opzionale
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	0 bar...10 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...70 °C
Peso prodotto	25 g
Materiale inserto ammortizzatore	PE
Materiale del perno a vite	Alluminio pressofuso
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale vite di regolazione	PA