

インジケータプラグ MFL-230AC

部品番号: 10005

FESTO

発光ダイオード(LED)付



データシート

特長	値
質量	14 g
配線方式	Plug pattern type B to EN 175301-803 業界基準 (11mm) まで
作動電圧 AC	230 V
電源周波数	50 ... 60 Hz
許容電圧変動	-20 % / +15 %
保護仕様	IP65 IEC 90529
周囲温度	-20 ... 60 °C
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA6強化