
## リミットバルブ SDK-4-PK-3 <sup>部品番号: 10033</sup>

**FESTO** 

球状操作ボタン付



特長	值
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ
操作方法	メカ機構
標準流量	16 l/min
使用圧力	0 8 bar
構造	球状スイッチ
リターン方式	メカスプリング
オリフィス径	0.6 mm
排気機能	調整可
シール	ソフトシール
制御方法	直動
流れ方向	逆流れ不可
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能(継続運転に必要
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 80 °C
周囲温度	-10 80 °C
推力	17 N
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	PK-3
エア接続ポート 2	PK-3
エア接続ポート 3	排気なし