


フィルタサイレンサ LFU-1/2

部品番号: 10494

FESTO



データシート

特長	値
Operating pressure MPa	0 ... 1.6 MPa
使用圧力	0 ... 16 bar
Operating pressure	0 ... 232 psi
大気開放時の流量	6,000 l/min
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
取付方法	ネジ穴付き
接続ポート径	G1/2
材質	RoHS対応