


# ロータリアクチュエータ DSM-T-63-270-CC-FW-A-B

部品番号: 1145119

FESTO



## データシート

特長	値
サイズ	63
衝撃吸収角度	17.5 deg
角度調整範囲	0 ... 240 deg
回転角度	0 ... 240 deg
クッション	CC : 両端ショックアブソーバ付
取付方向	任意
角度微調整	-3 deg
運転モード	複動式
構造	ロータリベーン
位置検出	近接スイッチ用
Operating pressure MPa	0.2 ... 1 MPa
使用圧力	2 ... 10 bar
Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	0.6 Hz
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
最大スラスト荷重	500 N
最大ラジアル荷重	500 N
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	80 Nm
許容慣性モーメント	0.5 kgm <sup>2</sup>
質量	7,230 g
取付方法	雌ネジ
接続ポート径	G1/4
材質	RoHS対応
Material of drive shaft	鋼 ニッケルメッキ
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	鍛造アルミ合金