

# ショックアブソーバ DYEF-S-M4-Y1

部品番号: 1152500

FESTO



## データシート

特長	値
サイズ	M4
ストローク	0.9 mm
クッション	P メタルストップなし固定クッション
取付方向	任意
位置検出	なし
最高衝突速度	0.8 m/s
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
クッションストローク	0.9 mm
ストロークあたりの最大消費エネルギー	0.015 J
質量	1.1 g
取付方法	ロックナット付
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	ステンレス